



Lampes CorePro LEDbulb forme classique



LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales		Valeur de scintillement (PstLM)		1
Culot	E27 [E27]	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4	
Durée de vie nominale	15 000 h	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1	
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Fonctionnement et électricité		
Type de lampe	LED	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	
Référence de mesure de flux	Sphere	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Conforme à RoHS	Oui	Consommation électrique	10 W	
Données techniques de l'éclairage		Courant lampe (nom.)	90 mA	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Puissance équivalente	75 W	
Angle du faisceau (nom.)	180 degré(s)	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s	
Flux lumineux	1 055 lm	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s	
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Facteur de puissance (fraction)	0,54	
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Tension (nom.)	220-240 V	
Efficacité lumineuse (nominale)	105,00 lm/W	Température		
Cohérence des couleurs	<6	Température maximale du produit (nom.)	95 °C	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80			
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %			

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	10 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	397613
EyeComfort	Oui

Données du produit


Nom du produit de la commande	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT
Nom de produit complet	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT
Code EOC	871951442069400
Code de commande	42069400
Code 12NC	929002306502
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514420694
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514420700

Schéma dimensionnel




Product	D	C
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	60 mm	108 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT



Spectral Power Distribution Colour - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Données photométriques




General uniform lighting - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT

General uniform lighting - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT



Lumen Maintenance Diagram - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT

