

Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 CL G

Dotées d'un design aux accents vintages classiques, les lampes LED à filament associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED : une longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Cette gamme en verre propose deux finitions : claires et dépolies. Les CorePro LED restituent une excellente qualité de lumière et restent idéales pour un remplacement simple et rapide de lampes existantes. Avec une durée de vie de 15 000 heures les coûts de maintenance sont réduits et permettent de réaliser des économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]

Flux lumineux	2 000 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	153,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	13 W
Courant lampe (nom.)	120 mA
Puissance équivalente	120 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.51
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	60 °C


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A67 [A 67 mm]

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	13 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	374897
EyeComfort	Oui



Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 CL G
Nom de produit complet	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 CL G
Code EOC	871951434651200
Code de commande	34651200
Code 12NC	929002371602
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514346512
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514346529

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 CL G	70 mm	121 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 CL G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 CL G

Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 CL G

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 CL G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 CL G

