



CorePro Glass High Lumen bulbs

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

De här CorePro LED-lamporna med glödtråd har klassisk design och kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. Ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. LED-lamporna har höga lumental och ger 90 % energibesparing jämfört med konventionella glödlampor. CorePro LED-lampor med höga lumental ger utmärkt ljuskvalitet. Energibesparande LED-belysning med en livslängd på 15 000 timmar för att minska underhållskostnaderna.

Produktdata

| Allmän information | |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Socket | E27 [E27] |
| Nominell livslängd | 15 000 h |
| Driftcykel | 20 000 |
| Lighting Technology | LED |
| Mätreferens för ljusflöde | Sphere |
| CE-märkning | Ja |
| EU RoHS-kompatibel | Ja |
| Ljusteknik | |
| Färgkod | 827 [CCT of 2700K] |
| Ljusflöde | 2 000 lm |
| Färgbeteckning | Varmvit (WW) |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 2700 K |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | 153,00 lm/W |
| Färgbeständighet | <6 |
| Färgåtergivningsindex | 80 |
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 % |

| Flimmervärde (PstLM) | 1 |
|----------------------------------------------|-------------|
| Stroboskopisk effekt | 0,4 |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |
| Drift och elektricitet | |
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Ingångsfrekvens | 50–60 Hz |
| Effektförbrukning | 13 W |
| Lampström (nom) | 120 mA |
| Motsvarande effekt | 120 W |
| Tändningstid (nom) | 0,5 s |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus | 0,5 s |
| Effektfaktor (fraktion) | 0,51 |
| Spänning (nom) | 220–240 V |
| Temperatur | |
| T-Case max. (nom) | 60 °C |

CorePro Glass High Lumen bulbs

Styrenheter och dimring

| | |
|--------|-----|
| Dimbar | Nej |
|--------|-----|

Mekanik och armaturhus

| | |
|--------------------------|---------------|
| Ljuskällans ytbehandling | Frostad |
| Lampform | A67 [A 67 mm] |

Användning och godkännande


| | |
|---------------------------------|--------|
| Energieffektivitetsklass | D |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 13 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 374902 |
| EyeComfort | Ja |

Produktdata

| | |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Beställningsprodukt | CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G |
| | FR G |



| | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fullständigt produkt | CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G |
| Full EOC | 871951434653600 |
| Beskrivning av lokal kod | 8296492 |
| Beställningsnummer | 34653600 |
| Materialnummer (12NC) | 929002371802 |
| Lokal kod | 8296492 |
| SAP-Räknare - Antal per förpackning | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/fodral | 8719514346536 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 10 |
| EAN/UPC - Hölje | 8719514346543 |

Måttskiss



| Product | D | C |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G | 70 mm | 121 mm |

Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

CorePro Glass High Lumen bulbs

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

