



# CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke

## CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Diese CorePro LED-Glühlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen mit hohem Lumen-Wert sind eine sehr einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bieten 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. CorePro LED-Glühlampen mit hohem Lumen-Wert bieten eine hervorragende Lichtqualität. Sie erhalten eine energiesparende LED-Beleuchtung mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden zur Reduzierung der Wartungskosten.

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Socket	E27 [E27]		70 %
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 1	
Schaltzyklus	20.000	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) 0,4	
Beleuchtungstechnologie	LED	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471 RG1	
CE-Zeichen	Ja	Betrieb und Elektrik	
EU RoHS-konform	Ja	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichttechnische Daten		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Energieverbrauch	13 W
Lichtstrom	2.000 lm	Lampenstrom (Nom)	120 mA
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Äquivalente Leistung	120 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Startzeit (Nom)	0,5 s
Nennlichtausbeute (nom.)	153,00 lm/W	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Farbkonsistenz	<6	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,51
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

# CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke

Spannung (Nom)	220-240 V
<b>Temperatur</b>	
Gehäusetemperatur (Nom)	60 °C
<b>Lichtregelung und Dimmen</b>	
Dimmbar	Nein
<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A67 [A 67 mm]
<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	13 kWh
EPREL Registrierungsnummer	374903



EyeComfort	Ja
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G
Gesamt-Produktcode	871951434655000
Bestellcode	34655000
Material-Nr. (12NC)	929002371902
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514346550
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514346567

## Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm

## Photometrische Daten




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

# CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

