



# CorePro Glass High Lumen bulbs

## CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

De här CorePro LED-lamporna med glödtråd har klassisk design och kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. Ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. LED-lamporna har höga lumental och ger 90 % energibesparing jämfört med konventionella glödlampor. CorePro LED-lampor med höga lumental ger utmärkt ljuskvalitet. Energibesparande LED-belysning med en livslängd på 15 000 timmar för att minska underhållskostnaderna.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	2 000 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	153,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1


Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	13 W
Lampström (nom)	120 mA
Motsvarande effekt	120 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,51
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	60 °C

# CorePro Glass High Lumen bulbs

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	A67 [A 67 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	13 kWh
EPREL-registreringsnummer	374903
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsprodukt	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G
	FR G



Fullständigt produkt	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G
Full EOC	871951434655000
Beskrivning av lokal kod	8296493
Beställningsnummer	34655000
Materialnummer (12NC)	929002371902
Lokal kod	8296493
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514346550
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514346567

## Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm

## Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

# CorePro Glass High Lumen bulbs

## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

