



CorePro Glass High Lumen bulbs

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G

De här CorePro LED-lamporna med glödtråd har klassisk design och kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. Ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. LED-lamporna har höga lumental och ger 90 % energibesparing jämfört med konventionella glödlampor. CorePro LED-lampor med höga lumental ger utmärkt ljuskvalitet. Energibesparande LED-belysning med en livslängd på 15 000 timmar för att minska underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	2 452 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	140,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	17,5 W
Lampström (nom)	150 mA
Motsvarande effekt	150 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,51
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	60 °C

CorePro Glass High Lumen bulbs

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	A67 [A 67 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	18 kWh
EPREL-registreringsnummer	374905
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsprodukt	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827
	FR G


Fullständigt produkt	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827
	FR G
Full EOC	871951434661100
Beskrivning av lokal kod	8296494
Beställningsnummer	34661100
Materialnummer (12NC)	929002372602
Lokal kod	8296494
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514346611
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514346628

Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G


CorePro Glass High Lumen bulbs

Fotometriska data



General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G

