



LED spesialpærer



LED 20W G4 WH 12V RF ND SRT6

Philips spesielle LED-lyskilder med A-form er et smart LED-alternativ til standard glødelamper. Deres unike design gir formfaktorer som passer til standard bruksområder med utrolige energibesparelser.

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	G4 [G4]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Anslått levetid (timer)	15 000 time(r)
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)
Lysytelse	215 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	119 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	0,4
Stroboskopisk effekt	1

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	- Hz
Effektforbruk	1,8 W
lyskildestrom (nom.)	260 mA
Effekten som tilsvarer	20 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.6
Spennning (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +35 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	71 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Klar plast
Lyspæreform	Kapsel

LED spesialpærer

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	2 kWh
EPREL-registreringsnummer	374874
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	LED 20W G4 WH 12V RF ND SRT6
Fullstendig produktnavn	LED 20W G4 WH 12V RF ND SRT6


Målskisse




Full EOC	871869976767900
Bestillingskode	76767900
Materialenr. (12NC)	929002389117
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699767679
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718699767686

Product	D	C
LED 20W G4 WH 12V RF ND SRT6	13 mm	35 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram – LED 20W G4 WH 12V RF ND SRT6




General uniform lighting – LED 20W G4 WH 12V RF ND SRT6

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - LED 20W G4 WH 12V RF ND SRT6

Levetid



Life Expectancy Diagram - LED 20W G4 WH 12V RF ND SRT6



Lumen Maintenance Diagram - LED 20W G4 WH 12V RF ND SRT6

