



MASTER Value Glass LED bulbs



MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G

De här LED-ljuskällorna har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos glödlampor med fördelarna med LED-teknikens långa livslängd. MASTER Value Glass LED bulbs ger mer energibesparingar än vanliga LED-ljuskällor av glas och samtidigt ger de en god ljusupplevelse, vilket förstärks av utmärkt dimringsprestanda. MASTER Value Glass LED Bulbs ger avsevärda energibesparingar med 30 % lägre energiförbrukning jämfört med vanliga LED-ljuskällor och utmärkt ljusqualität. Med en livslängd på 15 000 timmar minskar dessa dimbara LED-ljuskällor även underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	650 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	90,00 lm/W

Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	7,2 W
Lampström (nom)	45 mA
Motsvarande effekt	50 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s

MASTER Value Glass LED bulbs

Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur

T-Case max. (nom)	55 °C
-------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Endast med särskilda dimrar
--------	-----------------------------

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Spegelkrona
Lampform	A60 [A 60 mm]


Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	465208
EyeComfort	Ja

Produktdata


Beställningsproduktnamn	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G
Fullständigt produktnamn	MASTER VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G
Full EOC	871951436122500
Beskrivning av lokal kod	8296585
Beställningsnummer	36122500
Materialnummer (12NC)	929002412802
Lokal kod	8296585
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514361225
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514361232

Måttskiss




Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	60 mm	106 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G

MASTER Value Glass LED bulbs

Fotometriska data



© Philips Lighting B.V. 2023

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G

