



CorePro Glass LED bulbs



CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG

De här LED-lamporna med glödtråd har en klassisk design och kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. Ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. CorePro LED-lamporna ger 90 % energibesparingar jämfört med konventionella lampor. CorePro LED-glaslampor ger utmärkt ljuskvalitet i klassisk stil. CorePro LED-belysning har en livslängd på 15 000 timmar som minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	104,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	4,5 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.41
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	50 °C

CorePro Glass LED bulbs

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	A60 [A 60 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	374881
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG
-------------------------	---



Fullständigt produktnamn	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG
Full EOC	871951434702100
Beskrivning av lokal kod	8296470
Beställningsnummer	34702100
Materialnummer (12NC)	929002424992
Lokal kod	8296470
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514347021
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8719514347038

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	60 mm	106 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG


CorePro Glass LED bulbs

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG

