



# CorePro Glass LED bulbs

## CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG

De här LED-lamporna med glödtråd har en klassisk design och kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. Ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. CorePro LED-lamporna ger 90 % energibesparingar jämfört med konventionella lampor. CorePro LED-glaslampor ger utmärkt ljuskvalitet i klassisk stil. CorePro LED-belysning har en livslängd på 15 000 timmar som minskar underhållskostnaderna.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	1 055 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	124,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	8,5 W
Lampström (nom)	70 mA
Motsvarande effekt	75 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,52
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	50 °C

# CorePro Glass LED bulbs

## Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	A60 [A 60 mm]

## Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	9 kWh
EPREL-registreringsnummer	374883
EyeComfort	Ja

## Produktdata

Beställningsprodukt	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG
---------------------	--



Fullständigt produkt	CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG
Full EOC	871951434704500
Beskrivning av lokal kod	8296483
Beställningsnummer	34704500
Materialnummer (12NC)	929002425192
Lokal kod	8296483
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514347045
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8719514347052

## Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	60 mm	104 mm

## Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG

# CorePro Glass LED bulbs

## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG

