



# CorePro - LED HID SON-T



## TForce Core LED road 40W 740 E40 MV

Nya Philips CorePro LED HID SON-T-ljuskällor ger dig en enkel LED-lösning med kort återbetalningstid för ersättning av urladdningslampor (HID). Med den här nya produktgenerationen får du alla fördelar med en övergång från HID till LED – högre energieffektivitet, ökad livslängd och omedelbara besparingar för en låg investeringskostnad. Dessutom har de samma storlek och ljusfördelning som andra HID-ljuskällor, så du kommer aldrig att märka någon skillnad. Allt tack vare vår högeffektiva LED-glödtrådsteknik. Den unika IP65-designen ger dessutom möjlighet till utomhusbruk.

### Varning och Säkerhet

• Se installationsguiden eller kontakta en Philips-representant för att få kopplingsschemat och instruktioner.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E40
Nominell livslängd	25 000 h
Driftcykel	15 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	740 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	7 500 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	187,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	70
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	2
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	40 W
Lampström (nom)	178 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s

# CorePro - LED HID SON-T

Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	220-240 V

## Temperatur

Omgivningstemperatur	-30 till +45 °C
T-Case max. (nom)	26 °C

## Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T-formad

## Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	B
--------------------------	---

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	40 kWh
EPREL-registreringsnummer	574360

## Produktdata



Beställningsproduktnamn	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV
Fullständigt produktnamn	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV
Full EOC	871951431635500
Beskrivning av lokal kod	8296667
Beställningsnummer	31635500
Materialnummer (12NC)	929002485302
Lokal kod	8296667
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514316355
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8719514316362

## Måttskiss



Product	D	C
TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	46 mm	225 mm

## Fotometriska data




Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV

General uniform lighting - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV

# CorePro - LED HID SON-T

## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV

