



CorePro LEDlinear MV



CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7s
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	8.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	810 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	112,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	7,2 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	110 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	Linear


Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	E

CorePro LEDlinear MV

Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
EPREL-registratienummer	624213
EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830
Volledige productnaam	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830
Full EOC	871951430397300


Bestelcode	8719514303973
Materiaalnr. (12NC)	929002495002
Lokale code	30397300
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514303973
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514303980

Maatschets




Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm


Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830



Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830



General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

CorePro LEDlinear MV

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

