



Lampes CorePro LEDlinear R7S



CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Données du produit

Informations générales	
Culot	R7S [R7s]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	8 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	850 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	118,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4

Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
---	-----

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7,2 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	110 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	Linéaire

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	E
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	624211
EyeComfort	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840
-------------------------------	-------------------------------



Nom de produit complet	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840
Code EOC	871951430399700
Code de commande	30399700
Code 12NC	929002495102
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514303997
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514304000

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

