



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840

CorePro R7S ersätter traditionella linjära R7S-ljuskällor med dubbla ändrar. Utformningen sprider ljuset åt alla håll precis som en halogenlampa. Du kan välja mellan dimbara produkter med djup ljusreglering som ger mysigt stämningsljus vid användning av dimbara armaturer.

Produktdata

Allmän information	
Socket	R7S [R7s]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	8 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	850 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	118,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471 RGO	

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	7,2 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.5
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	110 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	Linjär


Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E

CorePro LEDlinear MV

Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	624211
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840
Fullständigt produktnamn	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840
Full EOC	871951430399700



Beskrivning av lokal kod	8296639
Beställningsnummer	30399700
Materialnummer (12NC)	929002495102
Lokal kod	8296639
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514303997
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514304000

Måttskiss



Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

Fotometriska data




OSRAM Powerline U Philips Lighting BV Page 1/1

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

CorePro LEDlinear MV

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro R75 118mm 7.2-60W 840

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro R75 118mm 7.2-60W 840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro R75 118mm 7.2-60W 840

