



# CorePro LEDcapsule MV



## CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

Den enkelsidiga nätspänningsmatade kapseln för armaturer ger ett ljus av hög kvalitet och är ett utmärkt alternativ till specialhalogenlampor (såsom G9 och R7S). De lämpar sig särskilt väl för punktbelysning på hotell och restauranger och är perfekta för dekorativ belysning och stämningsbelysning. LED-specialprodukter ger enorma energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna utan att kompromissa med ljuskvaliteten.

### Produktdata

Allmän information		Stroboskopisk effekt		0,4
Socket	G9	Photobiological safety according to EN 62471		RG0
Nominell livslängd	15 000 h	Drift och elektricitet		
Driftcykel	8 000	Line Frequency	50 to 60 Hz	
Lighting Technology	LED	Ingångsfrekvens	50-60 Hz	
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Effektförbrukning	3,2 W	
CE-märkning	Ja	Lampström (nom)	30 mA	
EU RoHS-kompatibel	Ja	Motsvarande effekt	40 W	
Ljusteknik		Tändningstid (nom)	0,5 s	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s	
Ljusflöde	400 lm	Effektfaktor (fraktion)	0,4	
Färgbeteckning	Vit (WH)	Spänning (nom)	220-240 V	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K	Temperatur		
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	125,00 lm/W	T-Case max. (nom)	82 °C	
Färgbeständighet	<6			
Färgåtergivningsindex	80			
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %			
Flimmervärde (PstLM)	1			

# CorePro LEDcapsule MV

## Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	Kapsel


## Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	E
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	453191
EyeComfort	Ja

## Produktdata



Beställningsproduktnamn	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830
Full EOC	871951430395900
Beskrivning av lokal kod	8296643
Beställningsnummer	929002495602
Materialnummer (12NC)	929002495602
Lokal kod	8296643
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514303959
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8719514303966

## Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	16,5 mm	54 mm

## Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

# CorePro LEDcapsule MV

## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

