



CorePro LEDspot MV - GU10



CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Deze GU10 LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-LED lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	230 lm
Lichtsterkte (nom.)	500 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	76 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	230 lm
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	3 W
Lampstroom (nom.)	18 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,8
Spanning (nom.)	220-240 V


Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C

CorePro LEDspot MV - GU10

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	PAR 16 [PAR 50 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	F
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	400298
EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM



Volledige productnaam	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM
Full EOC	871869672133900
Bestelcode	8718696721339
Materiaalnr. (12NC)	929002495802
Lokale code	72133900
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696721339
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696721346

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

CorePro LEDspot MV - GU10

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

