



# CorePro LEDspot MV



## CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspots det perfekta valet för spotbelysning. Dessa GU10 LED-spottar kan användas i de flesta armaturer med GU10 LED-sockel och är avsedda som ersättning för halogen- eller glödlampsspottar. CorePro LEDspots är mycket energisnåla och minimerar underhållskostnaden.

### Produktdata

Allmän information	
Sockel	GU10
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätpreferens för ljusflöde	Narrow Cone
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	230 lm
Ljusstyrka (nom)	500 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	76 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	230 lm
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	3 W
Lampström (nom)	18 mA
Motsvarande effekt	35 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,8
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	65 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Endast med särskilda dimrar

# CorePro LEDspot MV

## Mekanik och armaturhus

Lampform	PAR16 [PAR 2 tum/50 mm]
----------	-------------------------

## Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	400298
EyeComfort	Ja

## Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM
	DIM



Fullständigt produktnamn	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM
Full EOC	871869672133900
Beskrivning av lokal kod	8296644
Beställningsnummer	72133900
Materialnummer (12NC)	929002495802
Lokal kod	8296644
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696721339
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8718696721346

## Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm

## Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

# CorePro LEDspot MV

## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

