



CorePro LEDspot MV



CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspots det perfekta valet för spotbelysning. Dessa GU10 LED-spottar kan användas i de flesta armaturer med GU10 LED-sockel och är avsedda som ersättning för halogen- eller glödlampsspottar. CorePro LEDspots är mycket energisnåla och minimerar underhållskostnaden.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	GU10 [GU10]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätpreferens för ljusflöde	Narrow Cone
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	345 lm
Ljusstyrka (nom)	700 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	86 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	345 lm
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	4 W
Lampström (nom)	23 mA
Motsvarande effekt	50 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,84
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	70 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Endast med särskilda dimrar

CorePro LEDspot MV

Mekanik och armaturhus

Lampform	PAR16 [PAR 2 tum/50 mm]
----------	-------------------------

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	400299
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM
-------------------------	---



Fullständigt produktnamn	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM
Full EOC	871869672137700
Beskrivning av lokal kod	8296647
Beställningsnummer	72137700
Materialnummer (12NC)	929002495902
Lokal kod	8296647
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696721377
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8718696721384

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

CorePro LEDspot MV

Fotometriska data



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

