



Ledinaire Clear Accent

RS060B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW

Ledinaire Clear Accent, Fixed, 6 W, D68 mm, 500 lm, 3000 K, Framkantsdimmer, 36° spridningsvinkel, Vit, IP20

En komplett serie med infällda spotlights som ger överlägsen belysningsprestanda. Välj det alternativ som passar bäst för varje projekt bland fasta/justerbara huvuden och 3 CCT:er. Njut av hög och tillförlitlig prestanda utan underhåll.

Produktdata

Allmän information	
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Lighting Technology	LED
Värdetrappa	Värde
CE-märkning	Ja
Garantitid	3 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Ljusflöde	500 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	83 lm/W
Färgåtergivningindex	80


Flimmervärde (PstLM)	0,1
Stroboskopisk effekt	0,1
Ljuskällans färg	830 varmvit
Optiktyp	36° spridningsvinkel
Armaturens ljusstrålefördelning	36°
Enhettlig bländmärkning	21
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Ingångsfrekvens	50 eller 60 Hz
Ingående ström	1 A
Effektförbrukning	6 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	AC-strömkontakt, C13
Kabel	Kabel 0,2 m, med kabelanslutning

Ledinaire Clear Accent

Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	100
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat, reglerande
Styrgränssnitt	Framkantsdimmer
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	metall/plast
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total höjd	55 mm
Total diameter	75 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0,3 J]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Initial kromaticitet	(IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,6 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L65
Användningsförhållanden	
Max. dimringsnivå	10 % (beroende på dimmer, ELV)
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW
Fullständigt produktnamn	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW
Full EOC	871951433113600
Beskrivning av lokal kod	7475253
Beställningsnummer	33113600
Materialnummer (12NC)	929002662132
Lokal kod	7475253
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514331136
Räknare - antal förpackningar per kartong	24
EAN/UPC - Hölje	8719514331143



Måttskiss



Cut-out hole diameter - Ø68mm

Ledinaire Clear Accent

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - RS060B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW

General uniform lighting - RS060B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW

