



# Ledinaire SlimDownlight

## DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W L150 SQ

Ledinaire SlimDownlight, Recessed, 11 W, 150x150 mm, 1000 lm, 4000 K, 110° spridningsvinkel, Vit, IP20/40

LEDINAIRE-serien omfattar ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energisnåla och prisvärda – precis vad du behöver

### Produktdata

Allmän information		Stroboskopisk effekt	
Utbytbar ljuskälla	Nej		0,3
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Ljuskällans färg	840 neutralvit
Driftdon ingår	Ja	Optiktyp	110° spridningsvinkel
Lighting Technology	LED	Armaturens ljusstrålefördelning	110°
Värdetrappa	Värde	Enhettlig bländmärkning	28
CE-märkning	CE-märkning		
Garantitid	3 år	Drift och elektricitet	
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor	Ingångsspänning	220–240 V
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s	Line Frequency	50 or 60 Hz
EU RoHS-kompatibel	Ja	Ingångsfrekvens	50 eller 60 Hz
		Ingående ström	5,05 A
		Effektförbrukning	11 W
		Effektfaktor (fraktion)	0,9
		Anslutning	Skruvkopplingsplint, 2-polig
		Kabel	Kabel 0,2 m, utan kontakt
		Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	280

# Ledinaire SlimDownlight

Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Metall
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Matt
Total längd	175 mm
Total bredd	175 mm
Total höjd	39 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	39 x 175 x 175 mm

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20/40 [Petskyddad, avgivande yta]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0,3 J]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%


Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,6 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L65

Användningsförhållanden	
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W L150 SQ
Fullständigt produktnamn	DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W L150 SQ
Full EOC	871951432900300
Beskrivning av lokal kod	7475287
Beställningsnummer	32900300
Materialnummer (12NC)	929002664332
Lokal kod	7475287
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514329003
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8719514329010

## Måttskiss



Cut-out hole diameter - L150mm

