



# Ledinaire SlimDownlight

## DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD

Ledinaire SlimDownlight, 11 W, 1000 lm, 4000 K, Matt, IP20/40

LEDINAIRE-serien omfattar ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energisnåla och prisvärda – precis vad du behöver

### Produktdata

Allmän information		Optiktyp	110° spridningsvinkel
Utbytbar ljuskälla	Nej	Armaturens ljusträlefördelning	110°
Antal driftdonsenheter	1 enhet	<b>Drift och elektricitet</b>	
Driftdon ingår	Ja	Ingångsspänning	220–240 V
Värdetrappa	Värde	Line Frequency	50 or 60 Hz
CE-märkning	Ja	Ingångsfrekvens	50 eller 60 Hz
Garantitid	3 år	Ingående ström	5,05 A
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor	Effektförbrukning	11 W
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s	Effektfaktor (fraktion)	0,9
EU RoHS-kompatibel	Ja	Anslutning	Skruvkopplingsplint, 2-polig
<b>Ljusteknik</b>		Kabel	Kabel 0,2 m, utan kontakt
Ljusstöde	1 000 lm	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	280
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	<b>Temperatur</b>	
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	90 lm/W	Omgivningstemperatur	–20 till +40 °C
Färgåtergivningningsindex	80		
Flimmervärde (PstLM)	0,2		
Stroboskopisk effekt	0,3		
Ljuskällans färg	840 neutralvit		

# Ledinaire SlimDownlight

## Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

## Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Metall
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Matt
Total höjd	40 mm
Total diameter	175 mm

## Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20/40 [Petsyddad, avgivande yta]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0,3 J]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(IEC4000K, 0.38, 0.38) 5SDCM
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

## Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,6 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L65


## Användningsförhållanden

Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
----------------------------------	-----

## Produktdata



Beställningsproduktnamn	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD
Fullständigt produktnamn	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD
Full EOC	871951432904100
Beskrivning av lokal kod	7475291
Beställningsnummer	32904100
Materialnummer (12NC)	929002664532
Lokal kod	7475291
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514329041
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8719514329058

## Måttskiss



# Ledinaire SlimDownlight

## Fotometriska data



Light Distribution Diagram - DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD

General uniform lighting - DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD

