



Ledinaire SlimDownlight

DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD

Ledinaire SlimDownlight, 20 W, 2000 lm, 4000 K, Matt, IP20/40

LEDINAIRE-serien omfattar ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energisnåla och prisvärda – precis vad du behöver

Produktdata

Allmän information		Optiktyp	110° spridningsvinkel
Utbytbar ljuskälla	Nej	Armaturens ljusstrålefördelning	110°
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Drift och elektricitet	
Driftdon ingår	Ja	Ingångsspänning	220–240 V
Värdetrappa	Värde	Line Frequency	50 or 60 Hz
CE-märkning	Ja	Ingångsfrekvens	50 eller 60 Hz
Garantitid	3 år	Ingående ström	5,18 A
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor	Effektförbrukning	20 W
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s	Effektfaktor (fraktion)	0,9
EU RoHS-kompatibel	Ja	Anslutning	Skruvkopplingsplint, 2-polig
Ljusteknik		Kabel	Kabel 0,2 m, utan kontakt
Ljusstöde	2 000 lm	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	150
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	Temperatur	
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100 lm/W	Omgivningstemperatur	–20 till +40 °C
Färgåtergivningningsindex	80		
Flimmervärde (PstLM)	0,2		
Stroboskopisk effekt	0,3		
Ljuskällans färg	840 neutralvit		

Ledinaire SlimDownlight

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Metall
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Matt
Total höjd	40 mm
Total diameter	225 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20/40 [Petsyddad, avgivande yta]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0,3 J]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(IEC4000K, 0.38, 0.38) 5SDCM
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,6 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L65


Användningsförhållanden

Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
----------------------------------	-----

Produktdata



Beställningsproduktnamn	DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD
Fullständigt produktnamn	DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD
Full EOC	871951432908900
Beskrivning av lokal kod	7475295
Beställningsnummer	32908900
Materialnummer (12NC)	929002664732
Lokal kod	7475295
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514329089
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8719514329096

Måttskiss



Ledinaire SlimDownlight

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD

General uniform lighting - DN065C G3 LDNR LED20/840 19.5W D225 RD

