



# Ledinaire Clear Accent

## RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH

Ledinaire Clear Accent, Fixed, 6 W, D68 mm, 500 lm, 2700 K, Framkantsdimmer, 36° spridningsvinkel, Vit, IP20

En komplett serie med infällda spotlights som ger överlägsen belysningsprestanda. Välj det alternativ som passar bäst för varje projekt bland fasta/justerbara huvuden och 3 CCT:er. Njut av hög och tillförlitlig prestanda utan underhåll.

### Produktdata

| Allmän information              |  |
|---------------------------------|--|
| Utbytbar ljuskälla              | Nej                                    |
| Antal driftdonsenheter          | 1 enhet                                |
| Driftdon ingår                  | Ja                                     |
| Lighting Technology             | LED                                    |
| Värdetrappa                     | Värde                                  |
| CE-märkning                     | Ja                                     |
| Garantitid                      | 3 år                                   |
| Säkerhetsmärkning, antändlighet | För montering på normalantändliga ytor |
| Glödtrådstest                   | Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s    |
| EU RoHS-kompatibel              | Ja                                     |
| Ljusteknik                      |  |
| Ljusflöde                       | 500 lm                                 |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 2700 K                                 |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)    | 83 lm/W                                |
| Färgåtergivningindex            | 80                                     |

| Flimmervärde (PstLM)            | 0,1                              |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Stroboskopisk effekt            | 0,1                              |
| Ljuskällans färg                | 827 varmvit                      |
| Optiktyp                        | 36° spridningsvinkel             |
| Armaturens ljusstrålefördelning | 36°                              |
| Enhettlig bländmärkning         | 21                               |
| Drift och elektricitet          |                                  |
| Ingångsspänning                 | 220–240 V                        |
| Line Frequency                  | 50 or 60 Hz                      |
| Ingångsfrekvens                 | 50 eller 60 Hz                   |
| Ingående ström                  | 1 A                              |
| Effektförbrukning               | 6 W                              |
| Effektfaktor (fraktion)         | 0.9                              |
| Anslutning                      | AC-strömkontakt, C13             |
| Kabel                           | Kabel 0,2 m, med kabelanslutning |

## Ledinaire Clear Accent

|  |     |
|--|-----|
| Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max) | 100 |
|--|-----|

### Temperatur

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Omgivningstemperatur | -20 till +40 °C |
|----------------------|-----------------|

### Styrenheter och dimring

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Dimbar                            | Ja                       |
| Driftdon/strömenhet/transformator | Nättaggregat, reglerande |
| Styrgränssnitt                    | Framkantdimmer           |
| Konstant ljusflöde                | Nej                      |

### Mekanik och armaturhus

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Armaturhusets material                      | metall/plast                          |
| Material i reflektor                        | Belagd med polykarbonat och aluminium |
| Material i optiken – LOV                    | Polykarbonat                          |
| Optisk kupa/linsmaterial – LOV              | Polykarbonat                          |
| Fixation material                           | Stål                                  |
| Armaturhusets färg                          | Vit                                   |
| Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV | Klar                                  |
| Total höjd                                  | 55 mm                                 |
| Total diameter                              | 75 mm                                 |

### Användning och godkännande

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Kod för kapslingsklass          | IP20 [Petsyddad]  |
| Skyddskod för mekanisk påverkan | IK03 [0,3 J]      |
| Skyddsklass IEC                 | Säkerhetsklass II |

### Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Tolerans för ljusflöde | +/-10% |
|------------------------|--------|

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Initial kromaticitet       | (IECF2700K, 0.463, 0.42) <5SDCM |
| Energiförbrukningstolerans | +/-10%                          |

### Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

|  |       |
|--|-------|
| Driftdonsbortfall vid 5 000 tim                          | 0,6 % |
| Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim) | L65   |


### Användningsförhållanden

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Max. dimringsnivå                | 10 % (beroende på dimmer, ELV) |
| Lämplig för slumpmässig brytning | Ej tillämpligt                 |

### Produktdata

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Beställningsproduktnamn                   | RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH |
| Fullständigt produktnamn                  | RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH |
| Full EOC                                  | 871951433117400                      |
| Beskrivning av lokal kod                  | 7475239                              |
| Beställningsnummer                        | 33117400                             |
| Materialnummer (12NC)                     | 929002669632                         |
| Lokal kod                                 | 7475239                              |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1                                    |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                  | 8719514331174                        |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 24                                   |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8719514331181                        |



## Måttskiss



Cut-out hole diameter -  $\phi 68$ mm

# Ledinaire Clear Accent

## Fotometriska data



General Uniform Lighting  
Project Lighting 4.1  
Page 1/1

Light Distribution Diagram - RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH

General uniform lighting - RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH

