

**PHILIPS**

Lighting



# MASTER LED Strip



## Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M

En komplett serie med högkvalitativt ljus som är enhetligt och säkert. Välj det som passar bäst för respektive projekt, från paket med 5 lumen/watt och 4CCT, och njut av pålitlig prestanda utan underhåll

### Produktdata

Allmän information	
Driftdon ingår	Nej
Lighting Technology	LED
CE-märkning	CE-märkning
Garantitid	5 år
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
EU RoHS-kompatibel	Ja

### Ljusteknik

Ljusflöde	1 000 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	120,00 lm/W
Färgåtergivningindex	90
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

### Drift och elektricitet

Ingångsspänning	24 V
Initial CLO-energiförbrukning	37 W
Average CLO power consumption	0 W
Effektförbrukning	37 W
Effektfaktor (fraktion)	1
Kabel	Kabel 0,3 m, utan kontakt

Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	-
--	---

### Temperatur

Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
----------------------	-----------------

### Styrenheter och dimming

Dimbar	Ja
Styrgränssnitt	beror på driftdonet (1-10 V, DALI...)
Konstant ljusflöde	Ja

### Mekanik och armaturhus

Material i reflektor	-
Total längd	5 000 mm
Total bredd	8 mm
Total höjd	1,3 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	1 x 8 x 5000 mm

### Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Energieffektivitetsklass	E
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK00 [Inget skydd]
EPREL-registreringsnummer	620727

# MASTER LED Strip



Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass III
<b>Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)</b>	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.3818, 0.3797) 3SDCM
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
<b>Prestanda över tid (IEC-kompatibel)</b>	
Snittlivslängd L70B50	60 000 h
<b>Användningsförhållanden</b>	
Max. dimringsnivå	10 % (beroende på dimmer, ELV)
<b>Produktdata</b>	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M

Fullständigt produktnamn	Master LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M
Full EOC	871951434444000
Beskrivning av lokal kod	7508793
Beställningsnummer	34444000
Materialnummer (12NC)	929002696902
Lokal kod	7508793
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514344440
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514344457

## Måttskiss



## Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M

General uniform lighting - MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M

## MASTER LED Strip

