



# MASTER LED Strip



## Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M

En komplett serie med högkvalitativt ljus som är enhetligt och säkert. Välj det som passar bäst för respektive projekt, från paket med 5 lumen/watt och 4CCT, och njut av pålitlig prestanda utan underhåll

### Produktdata

| Allmän information  |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Driftdon ingår      | Nej                                 |
| Lighting Technology | LED                                 |
| CE-märkning         | CE-märkning                         |
| Garantitid          | 5 år                                |
| Glödtrådstest       | Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s |
| EU RoHS-kompatibel  | Ja                                  |

| Ljusteknik                                   |             |
|--|-------------|
| Ljusflöde                                    | 1 830 lm    |
| Korrelerad färgtemperatur (nom)              | 3000 K      |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)                 | 110,00 lm/W |
| Färgåtergivningindex                         | 90          |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1         |

| Drift och elektricitet        |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Ingångsspänning               | 24 V                      |
| Initial CLO-energiförbrukning | 67 W                      |
| Average CLO power consumption | 0 W                       |
| Effektförbrukning             | 67 W                      |
| Effektfaktor (fraktion)       | 1                         |
| Kabel                         | Kabel 0,3 m, utan kontakt |

|  |   |
|--|---|
| Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max) | - |
|--|---|

| Temperatur           |                 |
|----------------------|-----------------|
| Omgivningstemperatur | -20 till +40 °C |

| Styrenheter och dimming |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Dimbar                  | Ja                                    |
| Styrgränssnitt          | beror på driftdonet (1-10 V, DALI...) |
| Konstant ljusflöde      | Ja                                    |

| Mekanik och armaturhus     |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Material i reflektor       | -               |
| Total längd                | 5 000 mm        |
| Total bredd                | 8 mm            |
| Total höjd                 | 1,3 mm          |
| Mått (höjd × bredd × djup) | 1 x 8 x 5000 mm |

| Användning och godkännande      |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Kod för kapslingsklass          | IP20 [Petsyddad]   |
| Energieffektivitetsklass        | F                  |
| Skyddskod för mekanisk påverkan | IK00 [Inget skydd] |
| EPREL-registreringsnummer       | 620731             |

# MASTER LED Strip


|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Skyddsklass IEC                               | Säkerhetsklass III                   |
| <b>Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)</b> |                                      |
| Tolerans för ljusflöde                        | +/-10%                               |
| Initial kromaticitet                          | (0.4338, 0.403) 3SDCM                |
| Energiförbrukningstolerans                    | +/-10%                               |
| <b>Prestanda över tid (IEC-kompatibel)</b>    |                                      |
| Snittlivslängd L70B50                         | 60 000 h                             |
| <b>Användningsförhållanden</b>                |                                      |
| Max. dimringsnivå                             | 10 % (beroende på dimmer, ELV)       |
| <b>Produktdata</b>                            |                                      |
| Beställningsproduktnamn                       | MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M<br>5M |

|   |   |
|---|---|
| Fullständigt produktnamn                  | Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M<br>5M |
| Full EOC                                  | 871951434458700                         |
| Beskrivning av lokal kod                  | 7508798                                 |
| Beställningsnummer                        | 34458700                                |
| Materialnummer (12NC)                     | 929002697602                            |
| Lokal kod                                 | 7508798                                 |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1                                       |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                  | 8719514344587                           |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 10                                      |
| EAN/UPC – Hölje                           | 8719514344594                           |


## Måttskiss



## Fotometriska data



General Uniform Lighting - MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M



Light Distribution Diagram - MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M

## MASTER LED Strip

