



# CorePro LEDspot AR111



## CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspot AR111 det perfekta valet för spotbelysning. De kan användas i de flesta armaturer med G53-sockel och är avsedda som ersättning för halogenspottar. CorePro LEDspot AR111 ger avsevärda energibesparingar och har minimala underhållskostnader.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G53
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	40 °
Ljusflöde	550 lm
Ljusstyrka (nom)	1 100 cd
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	78,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	550 lm
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	- Hz
Ingångsfrekvens	- Hz
Effektförbrukning	7 W
Lampström (nom)	670 mA
Motsvarande effekt	50 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	1 s
Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	ac electronic 12 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	60 °C

# CorePro LEDspot AR111

## Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	AR111


## Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	491865
EyeComfort	Ja

## Produktdata


Beställningsproduktnamn	CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D
Full EOC	871951430538000
Beskrivning av lokal kod	8296653
Beställningsnummer	929002965002
Materialnummer (12NC)	929002965002
Lokal kod	8296653
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514305380
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8719514305397

## Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D	110,7 mm	55 mm

## Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D



# CorePro LEDspot AR111

## Fotometriska data



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D

