



Lampes CorePro Flamme et Sphérique



CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E14 [E14]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	250 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	89,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4

Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
---	-----

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2,8 W
Courant lampe (nom.)	28 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.41
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	63 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Lampes CorePro Flamme et Sphérique

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	P45 [P 45 mm]

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453196
EyeComfort	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR
-------------------------------	--


Nom de produit complet	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR
Code EOC	871951431244900
Code de commande	31244900
Code 12NC	929002967102
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514312449
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514312456

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35 mm	106 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

Lampes CorePro Flamme et Sphérique

Données photométriques



General Uniform Lighting
Page 11

General uniform lighting - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

