



# CorePro Vela LED



## CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E14 [E14]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Referência de medição de fluxo	Sphere
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Fluxo Luminoso	250 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	89,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4


Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471	RG1
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	2,8 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	28 mA
Potência equivalente	25 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,41
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	63 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Fosca

# CorePro Vela LED

Formato da lâmpada	P45 [P 45 mm]
<b>Aprovação e aplicação</b>	
Classe de Eficiência Energética	F
Consumo de energia kWh/1000 h	3 kWh
Número de registo EPREL	453196
EyeComfort	Sim
<b>Dados do produto</b>	
Nome de produto da encomenda	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR


Nome do produto completo	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR
Código do produto completo	871951431244900
Código de encomenda	31244900
N.º material (12NC)	929002967102
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8719514312449
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8719514312456

## Desenho dimensional




Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35 mm	106 mm

## Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

# CorePro Vela LED

## Dados fotométricos




General uniform lighting - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

General uniform lighting - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

