



CorePro Plastic LEDcandles & lusters

CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

CorePro LED-kronljuslampan är ett effektivt och prisvärt alternativ till traditionella glödlampor. Den passar särskilt bra i ljuskronor men kan användas i alla armaturer med E14-sockel. LED-lamporna finns i frostat och transparent glas och bidrar till stora energibesparingar och minskade underhållskostnader.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14 [E14]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	250 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	89,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	2,8 W
Lampström (nom)	28 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,41
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	63 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

CorePro Plastic LEDcandles & lusters

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	P45 [P 45 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	453196
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR
-------------------------	---


Fullständigt produktnamn	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR
Full EOC	871951431244900
Beskrivning av lokal kod	8296567
Beställningsnummer	31244900
Materialnummer (12NC)	929002967102
Lokal kod	8296567
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514312449
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514312456

Måttskiss




Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35 mm	106 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

