



CorePro Vela LED



CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E14
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo Luminoso	250 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	89,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Valor de cintilação (PstLM)	1
Valor do efeito estroboscópico (SVM)	0,4
Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471	RG1

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	2,8 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	28 mA
Potência equivalente	25 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,41
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	63 °C

Controlos e regulação	
Regulável	Não

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Fosca
Formato da lâmpada	B35 [B 35 mm]


Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	F

CorePro Vela LED

Consumo de energia kWh/1000 h	3 kWh
Número de registo EPREL	453197
EyeComfort	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro candle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR
Nome do produto completo	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR



Código do produto completo	871951431246300
Código de encomenda	31246300
N.º material (12NC)	929002967402
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8719514312463
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8719514312470

Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro candle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR

General uniform lighting - CorePro candle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR

CorePro Vela LED

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR

