



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14 [E14]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	470 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	94,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Betrieb und Elektrik	
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1


Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	5 W
Lampenstrom (Nom)	44 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,51

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	81 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	B35 [B 35 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL Registrierungsnummer	453199



EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Gesamt-Produktcode	871951431250000
Bestellcode	31250000
Material-Nr. (12NC)	929002968402
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514312500
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514312517

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

