



# Lampes CorePro Flamme et Sphérique

## CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

### Données du produit

Informations générales		Sécurité photobiologique selon EN 62471	
Culot	E14 [E14]	RG1	
Durée de vie nominale	15 000 h	Fonctionnement et électricité	
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Type de lampe	LED	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Marquage CE	Oui	Consommation électrique	5 W
Conforme à RoHS	Oui	Courant lampe (nom.)	44 mA
Données techniques de l'éclairage		Puissance équivalente	40 W
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux	470 lm	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Facteur de puissance (fraction)	0,51
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Tension (nom.)	220-240 V
Efficacité lumineuse (nominale)	94,00 lm/W	Température	
Cohérence des couleurs	<6	Température maximale du produit (nom.) 81 °C	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Commandes et gradation	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Variation de l'intensité lumineuse Non	
Valeur de scintillement (PstLM)	1		
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4		

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	B35 [B 35 mm]

## Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453199
EyeComfort	Oui

## Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
-------------------------------	--



Nom de produit complet	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Code EOC	871951431250000
Code de commande	31250000
Code 12NC	929002968402
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514312500
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514312517

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm

## Données photométriques




General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique

## Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

