



# Lampes CorePro Flamme et Sphérique

## CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E14 [E14]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	470 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	94,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4

Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
---	-----

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	5 W
Courant lampe (nom.)	44 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,51
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	81 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	B35 [B 35 mm]

## Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453200
EyeComfort	Oui

## Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR
-------------------------------	--



Nom de produit complet	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR
Code EOC	871951431254800
Code de commande	31254800
Code 12NC	929002968802
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514312548
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514312555

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38 mm	114 mm

## Données photométriques




General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique

## Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

