



CorePro Vela LED



CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto


Informações gerais		Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471	
Casquilho	E14 [E14]	Segurança fotobiológica de acordo com a norma	RG1
Vida útil nominal	15.000 h		
Ciclo de comutação	50.000		
Tecnologia de iluminação	LED		
Marca CE	Sim		
Em conformidade com RoHS da UE	Sim		
Caraterísticas técnicas da luz		Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]	Frequência de linha	50 to 60 Hz
Fluxo Luminoso	470 lm	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Designação da cor	Branco frio (CW)	Consumo de Energia	5 W
Temperatura de cor correlacionada	4000 K	Corrente de lâmpada (Nom.)	44 mA
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	94,00 lm/W	Potência equivalente	40 W
Consistência da cor	<6	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Color rendering index (CRI)	80	Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %	Fator de potência (Fração)	0,51
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1	Tensão (Nom.)	220-240 V
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4		
		Temperatura	
		T-máxima na caixa (Nom)	81 °C
		Controlos e regulação	
		Regulável	Não
		Características mecânicas e compartimento	
		Acabamento da lâmpada	Fosca

CorePro Vela LED

Formato da lâmpada	B35 [B 35 mm]
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	F
Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
Número de registo EPREL	453200
EyeComfort	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR



Nome do produto completo	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR
Código do produto completo	871951431254800
Código de encomenda	31254800
N.º material (12NC)	929002968802
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8719514312548
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8719514312555

Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38 mm	114 mm

Dados fotométricos




General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

CorePro Vela LED

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

