



# CorePro Plastic LEDcandles & lusters

## Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

CorePro LED-kronljuslampan är ett effektivt och prisvärt alternativ till traditionella glödlampor. Den passar särskilt bra i ljuskronor men kan användas i alla armaturer med E14-sockel. LED-lamporna finns i frostat och transparent glas och bidrar till stora energibesparingar och minskade underhållskostnader.

### Produktdata

| Allmän information                          |                    |
|---|--------------------|
| Socket                                      | E27                |
| Nominell livslängd                          | 15 000 h           |
| Driftcykel                                  | 50 000             |
| Lighting Technology                         | LED                |
| Mätreferens för ljusflöde                   | Sphere             |
| CE-märkning                                 | Ja                 |
| EU RoHS-kompatibel                          | Ja                 |
| Ljusteknik                                  |                    |
| Färgkod                                     | 827 [CCT of 2700K] |
| Ljusflöde                                   | 470 lm             |
| Färgbeteckning                              | Varmvit (WW)       |
| Korrelerad färgtemperatur (nom)             | 2700 K             |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)                | 94,00 lm/W         |
| Färgbeständighet                            | <6                 |
| Färgåtergivningsindex                       | 80                 |
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 %               |
| Flimmervärde (PstLM)                        | 1                  |
| Stroboskopisk effekt                        | 0,4                |

| Photobiological safety according to EN 62471 RG1 |             |
|--|-------------|
| Drift och elektricitet                           |             |
| Line Frequency                                   | 50 to 60 Hz |
| Ingångsfrekvens                                  | 50-60 Hz    |
| Effektförbrukning                                | 5 W         |
| Lampström (nom)                                  | 44 mA       |
| Motsvarande effekt                               | 40 W        |
| Tändningstid (nom)                               | 0,5 s       |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus                   | 0,5 s       |
| Effektfaktor (fraktion)                          | 0,51        |
| Spänning (nom)                                   | 220-240 V   |
| Temperatur                                       |             |
| T-Case max. (nom)                                | 79 °C       |
| Styrenheter och dimming                          |             |
| Dimbar   | Nej         |

# CorePro Plastic LEDcandles & lusters

## Mekanik och armaturhus

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Ljuskällans ytbehandling | Frostad       |
| Lampform                 | P45 [P 45 mm] |

## Användning och godkännande


|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Energieffektivitetsklass        | F      |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 5 kWh  |
| EPREL-registreringsnummer       | 453202 |
| EyeComfort                      | Ja     |

## Produktdata

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Beställningsproduktnamn | Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45<br>FR |
|-------------------------|---|


|   |   |
|---|---|
| Fullständigt produktnamn                  | Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45<br>FR |
| Full EOC                                  | 871951431262300                           |
| Beskrivning av lokal kod                  | 8296573                                   |
| Beställningsnummer                        | 31262300                                  |
| Materialnummer (12NC)                     | 929002969402                              |
| Lokal kod                                 | 8296573                                   |
| SAP-Räknare - Antal per förpackning       | 1   |
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8719514312623                             |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 10  |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8719514312630                             |

## Måttskiss




| Product                                | D     | C     |
|--|-------|-------|
| Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR | 45 mm | 88 mm |

## Fotometriska data




General Uniform Lighting - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR



Light Distribution Diagram - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

# CorePro Plastic LEDcandles & lusters

## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR



Lumen Maintenance Diagram - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

