



# CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

## CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E14 [E14]	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Schaltzyklus	50.000	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Beleuchtungstechnologie	LED	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
CE-Zeichen	Ja	Betrieb und Elektrik	
EU RoHS-konform	Ja	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichttechnische Daten		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Energieverbrauch	7 W
Lichtstrom	806 lm	Lampenstrom (Nom)	59 mA
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Äquivalente Leistung	60 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Startzeit (Nom)	0,5 s
Nennlichtausbeute (nom.)	115,00 lm/W	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Farbkonsistenz	<6	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,51
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

# CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Spannung (Nom)	220-240 V
<b>Temperatur</b>	
Gehäusetemperatur (Nom)	87 °C
<b>Lichtregelung und Dimmen</b>	
Dimmbar	Nein
<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	B38
<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL Registrierungsnummer	453210


EyeComfort	Ja
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR
Gesamt-Produktcode	871951431296800
Bestellcode	31296800
Material-Nr. (12NC)	929002972502
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514312968
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514312975

## Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm

## Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

# CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

## Photometrische Daten



General Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 10

General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

