



CorePro Plastic LEDcandles & lusters

CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR

CorePro LED-kronljuslampan är ett effektivt och prisvärt alternativ till traditionella glödlampor. Den passar särskilt bra i ljuskronor men kan användas i alla armaturer med E14-sockel. LED-lamporna finns i frostat och transparent glas och bidrar till stora energibesparingar och minskade underhållskostnader.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14 [E14]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	115,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	7 W
Lampström (nom)	59 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,51
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	87 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

CorePro Plastic LEDcandles & lusters

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	B38

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	453211
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR
-------------------------	--


Fullständigt produktnamn	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR
Full EOC	871951431298200
Beskrivning av lokal kod	8296566
Beställningsnummer	31298200
Materialnummer (12NC)	929002972702
Lokal kod	8296566
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514312982
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8719514312999

Måttskiss




Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

CorePro Plastic LEDcandles & lusters

Fotometriska data



General Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 10

General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

