



# CorePro Vela LED



## CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

### Dados do produto


Informações gerais		Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471	
Casquilho	E27	Segurança fotobiológica de acordo com a norma	RG1
Vida útil nominal	15.000 h		EN 62471
Ciclo de comutação	50.000	Funcionamento e características elétricas	
Tecnologia de iluminação	LED	Frequência de linha	50 to 60 Hz
Referência de medição de fluxo	Sphere	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Marca CE	Sim	Consumo de Energia	7 W
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Corrente de lâmpada (Nom.)	59 mA
Caraterísticas técnicas da luz		Potência equivalente	60 W
Código da cor	840 [CCT of 4000K]	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Fluxo Luminoso	806 lm	Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Designação da cor	Branco frio (CW)	Fator de potência (Fração)	0.51
Temperatura de cor correlacionada	4000 K	Tensão (Nom.)	220-240 V
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	115,00 lm/W	Temperatura	
Consistência da cor	<6	T-máxima na caixa (Nom)	83 °C
Color rendering index (CRI)	80	Controlos e regulação	
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %	Regulável	Não
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1	Características mecânicas e compartimento	
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4	Acabamento da lâmpada	Fosca

# CorePro Vela LED

Formato da lâmpada	P48 [P 48 mm]
<b>Aprovação e aplicação</b>	
Classe de Eficiência Energética	E
Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh
Número de registo EPREL	453215
EyeComfort	Sim
<b>Dados do produto</b>	
Nome de produto da encomenda	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR


Nome do produto completo	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR
Código do produto completo	871951431306400
Código de encomenda	31306400
N.º material (12NC)	929002973202
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8719514313064
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8719514313071

## Desenho dimensional




Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48 mm	95 mm

## Dados fotométricos




General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

# CorePro Vela LED

## Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

