



CorePro Plastic LEDcandles & lusters

CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

CorePro LED-kronljuslampan är ett effektivt och prisvärt alternativ till traditionella glödlampor. Den passar särskilt bra i ljuskronor men kan användas i alla armaturer med E14-sockel. LED-lamporna finns i frostat och transparent glas och bidrar till stora energibesparingar och minskade underhållskostnader.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	115,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	7 W
Lampström (nom)	59 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,51
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	87 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

CorePro Plastic LEDcandles & lusters

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	P48 [P 48 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	453216
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR
-------------------------	--



Fullständigt produktnamn	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR
Full EOC	871951431308800
Beskrivning av lokal kod	8296577
Beställningsnummer	31308800
Materialnummer (12NC)	929002973302
Lokal kod	8296577
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514313088
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8719514313095

Måttskiss



Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

CorePro Plastic LEDcandles & lusters

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

