



SceneSwitch LEDspot



LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Vissa situationer kräver ett kallt ljus medan andra situationer behöver den stämning som ett behagligt varmt sken ger. Philips SceneSwitch LEDspot ger dig möjlighet att välja mellan olika ljusinställningar för en enda spot. Du behöver inte ens en dimmer! Optimer ditt ljus för avkoppling, hobbyer, fritid eller arbete. Det är bara att trycka på strömbrytaren. Din befintliga strömbrytare! Du behöver inte installera något.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GU10
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Mätpreferens för ljusflöde	Narrow Cone
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827-825-822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Färgkod	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	355 lm
Ljusstyrka (nom)	600 cd
Färgbeteckning	Varm/extra varm/mycket varm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 2500 2200 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	73,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80

LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	355 lm
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,6
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	1,5 3,5 4,8 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	50 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,5
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	75 °C

SceneSwitch LEDspot

Styrenheter och dimming

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	PAR16 [PAR 2 tum/50 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	467612
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4
-------------------------	------------------------------------



Fullständigt produktnamn	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4
Full EOC	871951430778000
Beskrivning av lokal kod	8296661
Beställningsnummer	30778000
Materialnummer (12NC)	929002981855
Lokal kod	8296661
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514307780
Räknare – antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC – Hölje	8719514307797

Måttskiss



Product	D	C
LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4	50 mm	54 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Accent Lighting Spots - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

SceneSwitch LEDspot

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Livslängd



Life Expectancy Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

