



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED double layers 20W E27 smoky DIM

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Flux lumineux	200 lm
Désignation de la couleur	1800
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	30 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	6,5 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	20 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C


Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Température maximale du produit (nom.)	30 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	fumé
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	Double couche
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
EyeComfort	Oui

Données du produit



Nom du produit de la commande	LED double layers 20W E27 smoky DIM
Nom de produit complet	LED double layers 20W E27 smoky DIM
Code EOC	871951431372900
Code de commande	31372900
Code 12NC	929002982301
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514313729
Conditionnement par carton	2
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514313736

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED double layers 20W E27 smoky DIM	202 mm	293 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED double layers 20W E27 smoky DIM

General uniform lighting - LED double layers 20W E27 smoky DIM

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



Light Distribution Diagram - LED double layers 20W E27 smoky DIM

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED double layers 20W E27 smoky DIM



Lumen Maintenance Diagram - LED double layers 20W E27 smoky DIM

