

Classic filament LEDbulbs

LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Lighting Technology	LED
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	818 [CCT of 1800K]
Färgkod	818 [CCT of 1800K]
Ljusflöde	200 lm
Färgbeteckning	1800
Korrelerad färgtemperatur (nom)	1800 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	30 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	6,5 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	20 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 till +45 °C
T-Case max. (nom)	45 °C

Classic filament LEDbulbs

Styrenheter och dimring

Dimbar	Endast med särskilda dimrar
--------	-----------------------------

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	rökfärgad
Material i lampan	Glas
Lampform	A160 [A 160 mm]

Användning och godkännande


Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D
-------------------------	--------------------------------------



Fullständigt produktnamn	LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D
Full EOC	871951431537200
Beskrivning av lokal kod	8296597
Beställningsnummer	31537200
Materialnummer (12NC)	929002982501
Lokal kod	8296597
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514315372
Räknare - antal förpackningar per kartong	2
EAN/UPC – Hölje	8719514315389

Måttskiss



Product	D	C
LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D	162 mm	293 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Spectral Power Distribution Colour - LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Classic filament LEDbulbs

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Livslängd



Life Expectancy Diagram - LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D



Lumen Maintenance Diagram - LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

