



# Classic filament LEDbulbs

## LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Lighting Technology	LED
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	818 [CCT of 1800K]
Färgkod	818 [CCT of 1800K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	200 lm
Färgbeteckning	1800
Korrelerad färgtemperatur (nom)	1800 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	30 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	6,5 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	20 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 till +45 °C
T-Case max. (nom)	45 °C

# Classic filament LEDbulbs

## Styrenheter och dimring

Dimbar	Endast med särskilda dimrar
--------	-----------------------------

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	rökfärgad
Material i lampan	Glas
Lampform	G200 [G 200 mm]

## Användning och godkännande


Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh
EyeComfort	Ja

## Produktdata

Beställningsproduktnamn	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D
-------------------------	--------------------------------------


Fullständigt produktnamn	LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D
Full EOC	871951431539600
Beskrivning av lokal kod	8296598
Beställningsnummer	31539600
Materialnummer (12NC)	929002982601
Lokal kod	8296598
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514315396
Räknare - antal förpackningar per kartong	2
EAN/UPC - Hölje	8719514315402

## Måttskiss




Product	D	C
LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D	202 mm	286 mm

## Fotometriska data




Light Distribution Diagram - LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D



Spectral Power Distribution Colour - LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D

# Classic filament LEDbulbs

## Fotometriska data



General uniform lighting - LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D

Lumen Maintenance Diagram - LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D

