

Lampes LED Designs et Décoratives DIM

MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

Qu'il s'agisse d'un objet lumineux distinctif ou d'une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d'énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Flux lumineux	250 lm
Désignation de la couleur	1800
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	62 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4

Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4 W
Courant lampe (nom.)	24 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Température maximale du produit (nom.)	35 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs

Lampes LED Designs et Décoratives DIM

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Ambre
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]

Approbation et application


Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
EyeComfort	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G
-------------------------------	--------------------------------------------



Nom de produit complet	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G
Code EOC	871951431551800
Code de commande	31551800
Code 12NC	929002982802
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514315518
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514315525

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	61 mm	106 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

Lampes LED Designs et Décoratives DIM

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

