

MASTER Value Decorative LED bulbs

MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

Den nya serien MASTER Value Decorative LED bulbs kan förändra alla hem. Dekorativa LED-lampor är perfekta för dekorativa belysningsprojekt, de ger en perfekt kombination av (varmt) vitt ljus och minimalistisk belysning. Med en mycket lång livslängd, upp till 90 % energibesparing, inget flimmer och omedelbar full ljusstyrka får du mjukt och jämnt fördelat ljus. Tack vare de dimbara LED-lamporna kan du öka eller minska ljuset för att passa ditt humör. Du kan skapa en välkomnande harmonisk känsla i dina utrymmen med dekorativa LED-lampor som lyser med trendig och elegant charm.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	818 [CCT of 1800K]
Ljusflöde	250 lm
Färgbeteckning	1800
Korrelerad färgtemperatur (nom)	1800 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	62 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	4 W
Lampström (nom)	24 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C

MASTER Value Decorative LED bulbs

T-Case max. (nom)	35 °C
-------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Endast med särskilda dimrar
--------	-----------------------------

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Amber
Material i lampan	Glas
Lampform	A60 [A 60 mm]

Användning och godkännande


Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsprodukt	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G
---------------------	--



Fullständigt produkt	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G
Full EOC	871951431551800
Beskrivning av lokal kod	8296587
Beställningsnummer	31551800
Materialnummer (12NC)	929002982802
Lokal kod	8296587
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514315518
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514315525

Måttskiss



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	61 mm	106 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

MASTER Value Decorative LED bulbs

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G

