

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15'000 h
Nombre de cycles d'allumage	20'000
Durée de vie nominale (heures)	15'000 h
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Angle du faisceau (nom.)	330 degré(s)
Flux lumineux	250 lm
Désignation de la couleur	1800
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	62 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4 W
Courant lampe (nom.)	24 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C


Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Température maximale du produit (nom.)	35 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Ambre
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	ST64
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
EyeComfort	Oui

Données du produit



Nom du produit de la commande	LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4
Nom de produit complet	LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4
Code EOC	871951431545700
Code de commande	31545700
Code 12NC	929002982901
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514315457
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514315464

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4	65 mm	143 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Light Distribution Diagram - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



General Uniform Lighting - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

General uniform lighting - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

