

Classic filament LEDbulbs

LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	818 [CCT of 1800K]
Färgkod	818 [CCT of 1800K]
Spridningsvinkel (nom)	330 °
Ljusflöde	250 lm
Färgbeteckning	1800
Korrelerad färgtemperatur (nom)	1800 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	62 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	4 W
Lampström (nom)	24 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 till +45 °C
T-Case max. (nom)	35 °C

Classic filament LEDbulbs

Styrenheter och dimring

Dimbar	Endast med särskilda dimrar
--------	-----------------------------

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Amber
Material i lampan	Glas
Lampform	ST64

Användning och godkännande


Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4
-------------------------	---


Fullständigt produktnamn	LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4
Full EOC	871951431545700
Beskrivning av lokal kod	8297236
Beställningsnummer	31545700
Materialnummer (12NC)	929002982901
Lokal kod	8297236
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514315457
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC - Hölje	8719514315464

Måttskiss




Product	D	C
LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4	65 mm	143 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4



Light Distribution Diagram - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Classic filament LEDbulbs

Fotometriska data



General uniform lighting - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

Livslängd



Life Expectancy Diagram - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W ST64 E27GOLD SP D RFSRT4

