



Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

Die neue Deko-Kollektion transformiert Ihr Zuhause in ein schönes Ambiente, mit einer perfekten Mischung aus (warm-) weißem Licht und einem schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Sockel	E27		80
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	20.000	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Beleuchtungstechnologie	LED	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
CE-Zeichen	Ja	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
EU RoHS-konform	Ja		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	818 [CCT of 1800K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	250 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtfarbe	1800	Energieverbrauch	4 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K	Lampenstrom (Nom)	24 mA
Nennlichtausbeute (nom.)	62 lm/W	Äquivalente Leistung	25 W
Farbkonsistenz	<6		

Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0,7
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	35 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Bernsteinfarben
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	ST64

Genehmigung und Anwendung


Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
---------------------------------	-------

EyeComfort	Ja
------------	----

Produktdaten


Bestell-Produktname	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G
Gesamt-Produktcode	871951431553200
Bestellcode	31553200
Material-Nr. (12NC)	929002982902
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514315532
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514315549

Abmessungsskizzen




Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	65 mm	143 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

Photometrische Daten




General Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 10

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G

