



# Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

## MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G

Die neue Deko-Kollektion transformiert Ihr Zuhause in ein schönes Ambiente, mit einer perfekten Mischung aus (warm-) weißem Licht und einem schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	818 [CCT of 1800K]
Lichtstrom	250 lm
Lichtfarbe	1800
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K
Nennlichtausbeute (nom.)	62 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1


Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	4 W
Lampenstrom (Nom)	24 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s

# Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V
<b>Temperatur</b>	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	38 °C
<b>Lichtregelung und Dimmen</b>	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Kolbenausführung	Bernsteinfarben
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	G93 [G 93 mm]
<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh



EyeComfort	Ja
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G
Gesamt-Produktcode	871951438548100
Bestellcode	38548100
Material-Nr. (12NC)	929002983002
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514385481
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8719514385498

## Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G	96 mm	143 mm

## Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G


# Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD4-25WE27  
G93GOLD SP G

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP  
G

