



MASTER Value Dekorative LED-pærer

MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G

Den nye kolleksjonen av MASTER Value Dekorative LED-pærer vil forvandle ethvert hjem. Dekorative LED-pærer er ideelle for dekorative belysningsprosjekter, de tilbyr en perfekt blanding av (varmt) hvitt lys og en minimalistisk lysopplevelse. Med svært lang levetid, opptil 90 % energisparing, ingen flimring og umiddelbar full lystyrke, kan du nyte mykt og jevnt fordelt lys. Og takket være de dimmebare LED-pærene kan du skru den opp eller ned etter humøret ditt. Så du kan skape en innbydende harmoni i rommet ditt med dekorative LED-lamper som skinner med trendy og stilig sjarm.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	818 [CCT of 1800K]
Lysytelse	250 lm
Fargebetegnelse	1800
Korrelert fargetemperatur (nom)	1800 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	62 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	4 W
lyskildestrom (nom.)	24 mA
Effekten som tilsvare	25 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C

MASTER Value Dekorative LED-pærer

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	38 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
------------	--------------------------

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Ravfarget
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	G93 [G 93 mm]

Godkjenning og bruksområde


Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G
----------------------------	--



Fullstendig produktnavn	MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G
Full EOC	871951438548100
Lokal kodebeskrivelse	3758238
Bestillingskode	38548100
Materialenr. (12NC)	929002983002
Lokal bestillingskode	3758238
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514385481
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8719514385498

Målskisse



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G	96 mm	143 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G

MASTER Value Dekorative LED-pærer

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD4-25WE27
G93GOLD SP G

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP
G

